


Bestelinformatie

Standaard en SERVO-DRIVE voor AVENTOS HS



	1	Beslagelementset			
	KH 350–525 mm	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05	
	KH 526–675 mm	20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05	
	KH 676–800 mm	20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05	
Bestaat uit:					
2 x symmetrisch beslagelement					
10 x spaanplaatsschroeven Ø 4 x 35 mm					

	2	Hefboomset	
		staal, vernikkeld	
			20S3500.06
		Bestaat uit:	
2a	1 x hefboompakket links		
2b	1 x hefboompakket rechts		
2c	2 x afdekkap voor dwarsstabilisatie		

	2	Hefboomset voor SERVO-DRIVE	
		staal, vernikkeld	
			21S3500.01
		Bestaat uit:	
2a		1 x SERVO-DRIVE hefboompakket links	
2b		1 x SERVO-DRIVE hefboompakket rechts	
2c		2 x afdekkap voor dwarsstabilisatie	

	3	Set afdekkappen	
		Kunststof	
		lichtgrijs, zijdwit, nikkel gelakt	20S8000
		Bestaat uit:	
2a		1 x afdekkap groot links	
2b		1 x afdekkap groot rechts	
2c		2 x afdekkap rond	

	3	Set afdekkappen voor SERVO-DRIVE	
		Kunststof	21S8000
		lichtgrijs, zijdwit, nikkel gelakt	
		Bestaat uit:	
	3a	1 x SERVO-DRIVE afdekkap groot links	
3b	1 x afdekkap groot rechts		
3c	2 x afdekkap rond		
3d	2 x SERVO-DRIVE schakelaar		
3e	4 x Blum demper, Ø 5 mm		

	4	Frontbevestigingsset	
		vernikkeld	
		Houten fronten en brede alukaderdeuren ¹⁾	20S4200
		Smalle alukaderdeuren	20S4200A
¹⁾ Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken. Voor brede alukaderdeuren vier stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) per kant gebruiken.			

 	5	Dwarsstabilisatiestang rond	
		Aluminium, Ø 16 mm	
		om in te korten, 1061 mm	20Q1061UN
		Snijmaten: LW - 129 mm	
		SERVO-DRIVE: LW - 164 mm	

	Verbindingsstukset voor dwarsstabilisatie	
	Aluminium, Ø 16 mm	
	vanaf LW 1190 mm	20Q153ZN
	Snijmaten voor 5: LW / 2 - 147 mm	
	SERVO-DRIVE: LW / 2 - 165 mm	
	Bestaat uit:	
	1 x verbindingsstuk	
	1 x houder	
	2 x afdekkap voor dwarsstabilisatie	

	6	SERVO-DRIVE set	
		Kunststof	
		RAL 7037 stofgrijs	21FA000
		Bestaat uit:	
6a		1 x aandrijfeenheid	
6b		1 x verdeelkabel, 1500 mm	
6c		1 x kabelkoppelstuk	
6d		2 x eindkap voor kabel	
		Bij verbonden fronten raden wij per garnituur een SERVO-DRIVE aandrijfeenheid aan.	

	Standaard	KH	Corpushoogte
	SERVO-DRIVE	LW	Binnencorpusbreedte



	Bit-PZ kruisbits
	Grootte 2, lengte 39 mm
	BIT-PZ KS2

	7, 8, 9 Blum transfo, netstroomsnoer en transfohouder
	Pagina 74

Voor de keuze van het juiste beslagelement heeft u de corpushoogte en het gewicht van het front nodig.

Voorbeeld: KH = 600 mm, gewicht van het front = 10 kg

Keuze van het beslagelement = **20S2E00.05**

KH = 602 mm → 600 mm, KH = 603 mm → 605 mm





Gewicht van het front (kg)			
KH (mm)	20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
800	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
795	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
790	4.00–7.00	6.00–12.25	10.75–20.00
785	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.00
780	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.25
775	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
770	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
765	3.75–7.25	6.50–12.50	11.00–20.25
760	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.25
755	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.50
750	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
745	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
740	3.50–7.25	6.50–12.75	11.75–20.75
735	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–20.75
730	3.50–7.50	6.75–13.00	11.75–21.00
725	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.00
720	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
715	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
710	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.25
705	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.50
700	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
695	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
690	3.50–7.75	6.75–13.25	12.75–21.50
685	3.50–8.00	7.00–13.25	12.75–21.50
680	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
676	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
KH (mm)	20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05
675	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
670	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
665	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
660	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
655	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
650	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
645	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75
640	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75
635	3.00–5.50	5.25–11.50	10.25–18.75
630	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
625	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75

620	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
615	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
610	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
605	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
600	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
595	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
590	3.00–6.00	5.50–12.00	10.75–18.25
585	3.00–6.25	5.75–12.00	10.75–18.25
580	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00
575	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00
570	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75
565	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75
560	3.00–6.50	6.00–12.25	11.25–17.50
555	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.50
550	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25
545	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25
540	3.00–6.50	6.00–12.75	11.75–17.00
535	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75
530	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75
526	3.00–6.75	6.25–13.00	12.00–16.50

KH (mm)	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05
525	2.50–4.00	3.25–7.50	7.25–15.00
520	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–15.00
515	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–14.75
510	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75
505	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75
500	2.50–4.25	3.50–7.75	7.50–14.75
495	2.50–4.25	3.75–7.75	7.50–14.50
490	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.50
485	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25
480	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25
475	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.00
470	2.50–4.25	4.00–8.25	8.00–14.00
465	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75
460	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75
455	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50
450	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50
445	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.25
440	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.00
435	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–13.00
430	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75
425	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75
420	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50
415	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50
410	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.25
405	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.00
400	2.00–4.75	4.25–9.00	8.75–12.00
395	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.75
390	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.50
385	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.50
380	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25
375	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25
370	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00
365	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00
360	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.75
355	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.50
350	2.00–5.00	4.50–9.50	9.25–10.50

Planningsinformatie

Standaard en SERVO-DRIVE voor AVENTOS HS



☐ Standaard

☒ SERVO-DRIVE



Frontverstelling

Maatvoeringen verschillen volgens de schuivteverstelling

Vereiste ruimte kroonlijst en wangen

Voeg F	X max.	Y max.
3 mm	35 mm	101 mm
2 mm	31 mm	101 mm
1.5 mm	28 mm	101 mm

Dwarsstabilisatie

[1] LW - 129 mm
SERVO-DRIVE: LW - 164 mm

Verbindingsstuk

[2] Halve LW - 147 mm
SERVO-DRIVE: Halve LW - 165 mm

LW Binnenbreedte

SERVO-DRIVE schakelaar

Boorpositie Blum demper

Blum demper

* Vanaf de onderkant van het corpus bij naar beneden overstekende fronten.

Aan te raden voor alukaderdeuren: Boring voor Blum demper in de corpuszijde voorzien. Bij bevestiging van de Blum demper in het front moet een aanslagmodel gemaakt worden.

i Blum demper niet verlijmen!