


# TANDEM – glijdersysteem

- ▶ TANDEM – basiselement
- ▶▶ Volledig uittrekbaar




## Lade/binnenlade – 560H/566H



- Verdekte TANDEM volledig uittrekbaar met geïntegreerde **BLUMOTION** voor zacht en geruisloos sluiten
- TANDEM inside – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubellevens lang
- Werktuigloze hoogteverstelling in koppeling
- Werktuigloze geïntegreerde frontschuifverstelling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
- BLUMATIC zelfsluittechniek

### Nodige inbouwruimte



NL Nominale lengte

### Bestelinformatie


| 1                  | Glijder links/rechts  |             |               |             |
|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
|                    | TANDEM plus BLUMOTION |             | TANDEM plus * |             |
| NL nominale lengte | 30 kg                 | 50 kg       | 30 kg         | 50 kg       |
| 250 mm             | 560H2500B             |             | 560H2500C     |             |
| 270 mm             | 560H2700B             |             | 560H2700C     |             |
| 300 mm             | 560H3000B             |             | 560H3000C     |             |
| 320 mm             | 560H3200B             |             | 560H3200C     |             |
| 350 mm             | 560H3500B             |             | 560H3500C     |             |
| 380 mm             | 560H3800B             |             | 560H3800C     |             |
| 400 mm             | 560H4000B             |             | 560H4000C     |             |
| 420 mm             | 560H4200B             |             | 560H4200C     |             |
| 450 mm             | 560H4500B             | 566H4500B01 | 560H4500C     | 566H4500C01 |
| 480 mm             | 560H4800B             |             | 560H4800C     |             |
| 500 mm             | 560H5000B             | 566H5000B01 | 560H5000C     | 566H5000C01 |
| 520 mm             | 560H5200B             | 566H5200B01 | 560H5200C     | 566H5200C01 |
| 550 mm             | 560H5500B             | 566H5500B01 | 560H5500C     | 566H5500C01 |
| 580 mm             |                       | 566H5800B01 |               | 566H5800C01 |
| 600 mm             | 560H6000B             | 566H6000B01 | 560H6000C     | 566H6000C01 |
| 650 mm             |                       | 566H6500B01 |               | 566H6500C01 |
| 700 mm             |                       | 566H7000B01 |               | 566H7000C01 |
| 750 mm             |                       | 566H7500B01 |               | 566H7500C01 |

\* Geschikt voor TIP-ON


| 6b | TIP-ON synchronisatie tandradset (optioneel) |                    |          |
|----|----------------------------------------------|--------------------|----------|
|    | Kunststof                                    | RAL 7037 stofgrijs | T55.000R |

| 6c | TIP-ON synchronisatie – stang (optioneel)                       |                                 |          |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|    | Aluminium                                                       |                                 | T55.889W |
|    | Om in te korten, 889 mm, geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm |                                 |          |
|    | Snijmaten                                                       | Corpusbinnenbreedte LW - 277 mm |          |

### Lade



### Binnenlade




| 3 | Koppeling links/rechts |        |             |
|---|------------------------|--------|-------------|
|   | Kunststof/zink         | Oranje | T51.1700.04 |
|   | Links/rechts bestellen |        |             |

| 4 | Frontverstelbeslag (optioneel) |        |          |
|---|--------------------------------|--------|----------|
|   | Kunststof                      | Natuur | 295.1000 |

| 5 | POSISTOP (optioneel)         |                    |          |
|---|------------------------------|--------------------|----------|
|   | Kunststof                    | RAL 7037 stofgrijs | 298.5500 |
|   | Diepte-aanslag zonder TIP-ON |                    |          |

| 6a | TIP-ON links/rechts (optioneel) |  |           |
|----|---------------------------------|--|-----------|
|    | 30 kg                           |  | T55.7150S |
|    | 50 kg                           |  | T55.9150S |
|    | Enkel voor TANDEM plus geschikt |  |           |



# TANDEM – glijdersysteem

TANDEM – basiselement ◀


Volledig uittrekbaar ◀◀

## Lade/binnenlade – 560H/566H

### Maatvoeringen


Nodige inbouwruimte

\* + 1 mm met TIP-ON




### Lade/binnenlade

SKW Ladebinnenbreedte  
LW Corpusbinnenbreedte




### Lade

SKL Ladelengte  
NL Nominale lengte



### Binnenlade

ISKL Binnenladelengte  
SKL Ladelengte  
NL Nominale lengte  
\* + 3 mm met TIP-ON  
\* + 2 mm met POSISTOP




### Schroefpositie van de corpusprofielen

Nominale lengte NL (mm)


|               |              |
|---------------|--------------|
| 250, 270      | 96           |
| 300, 320      |              |
| 350, 380      |              |
| 400, 420      |              |
| 450, 480      | 64           |
| 500, 520, 550 | 128          |
| 580, 600      |              |
| 650, 700, 750 |              |
|               | 14 32 9      |
|               | 64 64 224 37 |

Min. corpusbinnendiepte = nominale lengte NL + 3 mm

### Verwerking ladesystemen



Boormal T65.1000.02 gebruiken



\* 85 mm met TIP-ON  
Boormal T65.1000.02 gebruiken

### Zie ook

|                                     |                                     |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Overzicht – TANDEM – basiselementen | Montage, demontage en verstelling   | 600 |
| 571                                 | Overzicht – verwerkingshulpmiddelen | 705 |
| Overzicht – ORGA-LINE voor TANDEM   | Verdere technische informatie       | 804 |
| 605                                 |                                     |     |
| Overzicht – SERVO-DRIVE voor TANDEM |                                     |     |
| 625                                 |                                     |     |
| Overzicht – TIP-ON voor TANDEM      |                                     |     |
| 673                                 |                                     |     |
| Toebehoren                          |                                     | 596 |
| Bevestiging van de corpusprofielen  |                                     | 598 |

### Infobox

Voor een corpusplanning zonder fouten raden wij het gebruik aan van DYNALOG op de bijgeleverde DYNALOG limited DVD – gratis!